

# 新製品

NEW RELEASE

# 改ざん防止 ヒンジキャップ

- 口内径16mmスパウトに取り付けできます。
- 規格袋DP16シリーズにも対応可能です。
- 1ケースよりご注文が可能です。

改ざん防止バンド付きだから  
キャップシールが不要

ワンタッチで使いやすい

弊社規格袋DP16シリーズへの  
キャップ交換可能

## 16Dヒンジφ3



ボイル非対応



口内径  
3mm



ツバ

改ざん防止バンド

標準色



ホワイト

カラーキャップ



ブラック

## 16Dヒンジφ8




ボイル殺菌対応  
(85°C 30分)



口内径  
8mm

液だれしにくい注ぎ口



ツバ

改ざん防止バンド

標準色



ホワイト

カラーキャップ



ブラック



ネック  
ホルダー



ハンドル

16Dヒンジキャップ用  
打栓キャッパー機です。

仕様

名称: EZヒンジ  
本体サイズ: W160×H700×D300mm  
本体重量: 約3.2kg  
対応キャップ: 16Dヒンジ  
対応パウチ高: 350mm以下

■セット時にヒンジキャップの開閉向きを変えられます。  
(締め方は裏面参照。)



ホームページ、ウェブカタログはこちら



ホームページ

<https://www.cowpack.com>



ウェブカタログ

<https://www.cowpack.com/catalog/>

識別表示例



キャップ: PE

●ご用命・お問い合わせは…お近くの支店・営業所へ


 **カウパック株式会社**




# — ヒンジキャップ — 取扱い注意点



## 充填する際




内容物が溢れないように  
気を付けてください!!



スパウトの先端より2~3mm  
内側までに内容物を取めて  
ください


## 溢ってしまった場合



スパウトの周りや先端を  
きれいに拭き取ってください


## キャップの締め方

- ①内容物を充填後にヒンジキャップのツバの向きを合わせながら被せます。
- ②専用打栓機のネックホルダーにスパウトを差し込みます。
- ③ハンドルを押し込んで一回下がればキャッピング完成です。  
※打栓力 150~350N(目安)



## 16Dヒンジφ8

16Dヒンジφ8はキャップ内側に  
凸があり、スパウト凹部に合わせて  
セットできます。



※既製の打栓機を使用する場合は、ネックホルダーの形状をよくご確認ください。

## ●16Dヒンジφ3

ボイル非対応



改ざん防止バンド  
(左右どちらからでも外せません)

## ●16Dヒンジφ8

ボイル殺菌対応(85°C30分)



改ざん防止バンド

## お取り扱いに関するお願い

- ◆打栓時に力を入れすぎると、成型品が変形する恐れがありますので  
ご注意ください。
- ◆打栓後はキャップを回さないでください。  
(無理に回すと破損する場合があります。)
- ◆配送時の取り扱いにご注意ください。  
(配送時に成型品に強い力が加わると変形し、気密性を損なう恐れがあります。)
- ◆内容物適正(味、臭い、ストレスクラック)については十分にご確認ください。
- ◆ヒンジ部分を無理にひねると破損する場合があります。
- ◆ケース(ダンボール箱)は床に直置きしないでください。  
(水濡れ等の原因になりますのでパレット等をご使用ください。パレットは木製のもの  
は避け、プラスチック製等をご使用ください。)
- ◆臭気を放つものや酸化し易いものと保管場所を同じにしないでください。  
(薬品、薬剤及び食品等と同じ場所に保管しないでください。)  
(保管に際しては出来るだけ低温、高温を避けてください。(保管条件:5~40°C、80%RH以下))
- ◆ボイル後は十分に乾燥してください。  
(フタやネジ部からボイル時に侵入した水が出る場合があります。)

●ご用命・お問い合わせは…お近くの支店・営業所へ



カウブチ株式会社