

NEW

新製品のご紹介

RELEASE

mini-POUCH

“小さくてスリム”なスパウト付きパウチが作れるようになりました!

アメニティ、トライアル、持ち運びに便利な小容量向けスパウト付きパウチが登場!

キャップを閉めれば残しておけるので、数回分のお試し用にぴったりです。

片手にすっぽり収まるサイズで使いやすく、ポーチの中でも場所をとりません。

コンパクトサイズ



内容量
10~50
ml

業界最小サイズの
再封可能なパウチです

ムダなく使える



最後まで使えて廃棄もかんたん

様々な販売スタイルで



フック穴付きなら吊り下げ販売も!
メール便でも送れます

詳しくはお近くの支店・営業所へお問合せください。

 **カウブチ株式会社**

mini-POUCH

カウパック株式会社

https://www.cowpack.com



サイズとバリエーション



60×120 (17)

スタンディングタイプ

▶スパウト充填

内容量
30~50
ml



用途例

- ・シャンプー
- ・化粧品
- ・洗顔料
- ・トリートメント
- ・乳液
- ・クレンジング

自立するので使用中も置き場に困りません。
コンパクトながらサシェ5回分をひとまとめにできる、50ml対応サイズ。



60×120

三方タイプ

▶スパウト充填 ▶底充填

内容量
20~25
ml



用途例

- ・ボディスクラブ
- ・ハンドクリーム
- ・クレイパック
- ・UVクリーム

粘度の高い中身でも絞り出しやすい三方タイプです。
フック穴加工もできるので様々なディスプレイ方法に対応できます。

フック穴対応



50×120

三方タイプ

▶スパウト充填 ▶底充填

内容量
10~15
ml



用途例

- ・トリートメントオイル
- ・オールインワンジェル
- ・美容液

特に少量向けの三方タイプです。
少しずつ使いたい高価格帯アイテムのトライアルサイズにもぴったりです。

フック穴対応


材質構成例

※特殊な材質構成の場合は製造可否の確認にお時間をいただく場合がございます。

▶アルミパウチ: PET12 μ m / ドライ / AL7 μ m / ドライ / ONY15 μ m / ドライ / LLDPE60 μ m

▶透明パウチ: 透明蒸着PET12 μ m / ドライ / ONY15 μ m / ドライ / LLDPE80 μ m

ご使用方法




スパウト充填タイプ

(キャッピングタイプ)

- 1 スパウト部から内容物を充填
- 2 充填後キャップを締め込んで完成

※キャップは既定の位置まで確実に締めてください。



底充填タイプ

(ヒートシールタイプ)

- 1 袋底部から内容物を充填
- 2 充填後シールをして完成

※底充填タイプはシール機が必要となります。

注意事項

- 内容量は参考値です。充填時の条件によって異なる場合がございます。
- ご使用に際しては必ず内容物との適正 (保存安定性) を事前にご確認いただきましたうえでご使用ください。